



基本阀 LOE-D-MAXI-U

产品代号: 546517
传统型 - 不用于新项目

FESTO

不带具有 FRB 螺栓的螺纹连接板, 带金属保护罩。
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	6.46 oz(l)
杯罩保护	金属保护罩
工作压力	0 ... 240 Psi
油雾器起作用所需的最小流量	0.35 cfm
标准额定流量	294 cfm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	14 ... 140 °F
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	14 ... 140 °F
环境温度	14 ... 140 °F
产品重量	42 oz
安装类型	带附件
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 碗	PC