


# 双耳环 SG-UNF3/8"-24-B

订货号: 546540

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	UNF3/8-24
基于标准	DIN 71752 ISO 8140
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	2971 oz
材料说明	RoHS 合规
螺栓材料	钢 镀锌
双耳环材料	钢 镀锌
螺母材料	钢 镀锌