

塑料气管

PUN-3/16X1/32-U-NT-500


产品代号: 546661

FESTO

标准外径的气管，适合于QS 和 QB 快插接头。

该产品只可从Festo USA订购

Old part no. 13028565



技术参数

特性	值
外径, 英寸	3/16
内径, 英寸	1/8
最小弯曲半径	0.339 "
和温度相关的工作压力	-14 ... 150 Psi
工作介质	过滤压缩空气 真空
环境温度	-68 ... 140 °F
产品质量视长度而定	0.129 oz/ft
颜色	中性
肖氏硬度	A 98 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	TPE-U(PU)