

DUO 塑料管

PUN-3/8X1/16-U-D-BS-100

产品代号: 546668

FESTO

标准外径的气管，适合于QS 和 QB 快插接头。

该产品只可从Festo USA订购

Old part no. 13028572



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-----------------|
| 外径, 英寸 | 3/8 |
| 内径, 英寸 | 1/4 |
| 最小弯曲半径 | 1 " |
| 和温度相关的工作压力 | -14 ... 150 Psi |
| 工作介质 | 过滤压缩空气 真空 |
| 环境温度 | -68 ... 140 °F |
| 产品质量视长度而定 | 1.03 oz/ft |
| 颜色 | 蓝色/黑色 |
| 肖氏硬度 | A 98 +/-3 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
| 气管的材料信息 | TPE-U(PU) |