

# 真空发生器内芯 VN-05-L

订货号: 547694

FESTO



## 数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	0.45 mm
安装位置	可选
喷射器特征	标准 大吸气量
工作压力	1 bar...8 bar
标称工作压力	6 bar
针对大气的最大吸气流量	13.6 l/min
标称工作压力下的供气时间	2.04 s
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...60 °C
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	0.65 g
密封件材料	NBR
进气嘴材料	POM
发射器喷嘴材料	精制铝合金