

真空发生器内芯 VN-10-H

订货号: 547697

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 拉伐尔喷嘴的公称通径 | 0.95 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 喷射器特征 | 标准 高负压 |
| 工作压力 | 1 bar...8 bar |
| 最大真空度时的工作压力 | 3.5 bar |
| 最大真空度 | 93 % |
| 标称工作压力 | 6 bar |
| 针对大气的最大吸气流量 | 21.8 l/min |
| 标称工作压力下的供气时间 | 1.02 s |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 不可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | 0 °C...60 °C |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 产品重量 | 1.65 g |
| 密封件材料 | NBR |
| 进气嘴材料 | POM |
| 发射器喷嘴材料 | 精制铝合金 |