



缓冲器

DYSW-8-14-Y1F

产品代号: 548073

FESTO

自调式, 性能改进型



技术参数

特性	值
尺寸	8
行程	14 mm
缓冲	自调节 软特性
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
复位时间短	0.2 s
复位时间长	1 s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
缓冲长度	14 mm
最大制动力	500 N
单位行程的最大能量消耗	4 J
每小时的最大能源消耗	21,000 J
最大残余能量	0.02 J
复位力	2.5 N
产品重量	42 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	高合金钢
材料信息, 活塞杆	高合金钢