

电源模块

CDVI5.0-EB1XZ-DN-BI

产品代号: 548435

FESTO



技术参数

特性	值
长度	26.5 mm
阀位的最大数量	1
耐腐蚀等级 CRC	3
产品重量	255 g
安装类型	带内螺纹和柱螺栓
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 4	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS