


端盖 CPX-M-AK-C

产品代号: 548753

FESTO

用于模块化电气终端 CPX。



技术参数

特性	值
宽度	30 mm
高度	58 mm
长度	22 mm
授权	UL94 V0
产品重量	54 g
防护等级	IP65 IP67 装配以后的状态 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	牙铸锌 镀镍
材料信息, 密封	NBR
相对空气湿度	5 - 90 % 非冷凝