


端位控制器 CPX-CMPX-C-1-H1

产品代号: 548931

FESTO

用于模块化电气终端 CPX。



技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
诊断	面向模块的诊断 通过本地7段显示器
最大模块数	10
显示	七断显示
控制元件	3键
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
负载电压范围 DC	20 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
额定电压DC	24 V
额定工作压力时的电流消耗	80 mA
许用的负载电流	2.5 A
抗持续震动能力符合 DIN/IEC 68, 第 2-29 部分	按照严格等级 2 进行测试
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
相对空气湿度	5 - 95 % 非冷凝
防护等级	IP65 to IEC 60529
振动阻尼, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第 2 - 6 部分	按照严格等级 2 进行测试
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	140 g
每分支的轴	1
轴分支的数量	1
控制接口, 电接口	插头插座 M9 5针
电缆长度	<= 30 m
控制接口	数字式 CAN bus, 采用Festo协议 终端电阻, 集成
材料信息, 壳体	PA-加强