


# 马达控制器 SEC-ST-48-6-P01

产品代号: 548945  
将被停止供应的产品

用于步进电机  
将停止供货的产品，  
供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
控制器操作模式	Bipolar-Chopper-Driver
工作模式	1/32 步, 6400 步/U
可调降流	0 或 70 , 通过 DIP 开关进行设置
逐步调节	通过 DIP 开关
额定调整电流	DIP 开关
最大步进频率	40 kHz
额定电流	1.25 ... 6 A
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 40 °C
授权	C-Tick
产品重量	660 g
逻辑输入工作范围	4 ... 6 V 20 ... 26 V
电连接	螺丝端子
安装类型	带高帽式导轨