



减压阀板 VMPA1-B8-R2C2-C-06

订货号: 549053

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 宽度 | 10.5 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 垂直气动互联 | 减压阀, 用于气口 2 |
| 控制器功能 | 输出压力常数 带二级排气 |
| 压力表的选择 | 可提供 |
| 压力调节范围 | 2 bar...6 bar |
| 入口压力 1 | 0.5 bar...10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP65 符合 IEC 60529 标准 |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 最大紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 产品重量 | 73.8 g |
| 采用垂直叠加安装 | 安装在气路板上 |
| 压力表接口 | M5 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 控制面板材料 | PA |
| 密封件材料 | NBR |
| 减压阀外壳材料 | PA |