



# 增压器

## DPA-63-16-A

产品代号: 549400

FESTO

用于产生较高压力。



## 技术参数

特性	值
活塞直径	63 mm
装配位置	任意
设计结构	双活塞压力增压器 带电磁芯
压力表	准备用于 G1/8
输出压力2	4 ... 16 bar
工作压力	2 ... 10 bar
压力控制范围	4 ... 16 bar
输入压力 1	2 ... 10 bar
压力调节范围的注意事项	如果控制器弹簧张紧到最大值，则最大输出压力可超过40%。
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	6,000 g
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/8
材料备注	符合 RoHS