

累加计数器 CCES-P-C8-E

订货号: 549403

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	电累加计数器, 带显示屏
复位类型	按钮或电信号
显示	8 位数
最大计数频率	7.5 kHz
最大衰减计数率	30 Hz
驱动器的最小脉冲长度	15 ms
最小脉冲长度重置	15 ms
阈值上限 DC	5 V...30 V
电源	锂电池
阈值下限 DC	0.7 V
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	30 g
时钟脉冲输入设置	负边沿 30 Hz
时钟脉冲输入 (输入)	可编程
安装方式	面板式安装
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PC