


电磁线圈 MD-2-24VDC-PA

产品代号: 549903

★ 核心产品范围

用于直流电压, 不带插座.

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
持续通电率	100 %
线圈的特性参数	24 V DC: 6.8 W
许用压力波动	+/- 10 %
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 50 °C
安装时的最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	110 g
电连接	符合DIN EN 175301-803
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	Duroplast 铜 钢
材料信息, 绕组	铜