


电磁线圈

MD-2-110VAC-PA

产品代号: 549904

FESTO

用于交流电压, 不带插座.



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
持续通电率	100 %
功率系数 $\cos \{\phi\}$	0.7
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 14.5 VA, 保持功耗 10.5 VA
允许的频率波动	+/- 10 %
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 50 °C
安装时的最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	110 g
电连接	符合 DIN EN 175301-803
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	Duroplast 铜 钢
材料信息, 绕组	铜