



插头插座 MSSD-N

产品代号: 550067

★ 核心产品范围

用于MD-2/2-... 和 MH-2/2-... 电磁线圈

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 175301-803
电缆出口	直角型
产品重量	30 g
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 接口技术	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
电气接口 1, 安装方式	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
电气接口 2, 接口技术	螺丝端子
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
40°C时的可接受电流负载	16 A
电缆螺纹连接	M20x1,5
电缆直径	8 ... 10 mm
导体的额定截面	1.5 mm ²
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强
壳体颜色	黑色
材料信息, 螺丝	钢
材料信息, 密封	VMQ