

# 气路板模块 CPE10-PRS-1/4-2-NPT


产品代号: 550070

传统型 - 不用于新项目

用于CPE系列气阀

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品

FESTO



## 技术参数

| 特性           | 值                 |
|--------------|-------------------|
| 宽度尺寸         | 16 mm             |
| 装配位置         | 任意                |
| 阀位的最大数量      | 2                 |
| 压力区的最大数目     | 2                 |
| 爆破压力         | 5 MPa             |
| 爆裂压力         | 50 bar            |
| 爆破压力         | 725 psi           |
| 工作压力 MPa     | -0.09 ... 1 MPa   |
| 工作压力         | -0.9 ... 10 bar   |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响        |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度         | 23 ... 122 °F     |
| 环境温度         | 23 ... 122 °F     |
| 最大紧固扭矩, 阀安装  | 0.9 ft-lbf        |
| 产品重量         | 4.585 oz          |
| 管线式阀门的组合安装方式 | 带通孔               |
| 阀的安装方式       | 具有内(阴)螺纹          |
| 气动连接, 气口 1   | 1/4 NPT           |
| 气动连接, 气口 3   | 1/4 NPT           |
| 气动连接, 气口 5   | 1/4 NPT           |
| 材料备注         | 符合 RoHS           |
| 材料信息, 气路板    | 锻造铝合金             |