


# 伺服马达

## EMMS-AS-40-M-LS-TM

产品代号: 550107

FESTO

带变速箱。



### 技术参数

特性	值
环境温度	-10 ... 40 °C
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
符合标准	IEC 60034
绝缘防护等级	F
额定等级符合 EN 60034-1	S1
温度监控	PTC 电阻
防护等级	IP54
电接头系统	插头
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
额定电压 DC	360 V
绕组开关的类型	内部星形
极点对数	4
停转扭矩	0.26 Nm
额定扭矩	0.22 Nm
最大扭矩	1 Nm
额定摆动速度	10,300 1/min
最高速度	11,520 1/min
额定马达功率	232 W
额定电机电流	0.63 A
峰值电流	3.3 A
马达恒定	0.344 Nm/A
电压系数, 相位到相位	22.1 mV/min
相-相绕组电阻	31 Ohm
相-相绕组电感	10.4 mH
断电时总的转动惯量	0.045 kgcm <sup>2</sup>
产品重量	1,000 g
许用的轴向驱动轴负载	12 N
许用的径向轴负载	82 N
转子位置传感器	绝对值多圈编码器
旋转位置编码器接口	EnDat 22
旋转位置编码器测量原理	电感式
机械手位置编码器的触发器	19 Bit
MTTF, 子元件	76年, 旋转位置编码器
MTTFd, 子元件	152年, 旋转位置编码器