


带电缆插头插座 KMYZ-4-5,0-B-EX

产品代号: 550482

FESTO

MSZB 和 MSZC 接口的组合



技术参数

特性	值
海事分类	看证书
安装类型	通过M2中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	62.5 g
电连接	直角式插头插座 电缆 矩形结构, MSZB
工作电压范围 DC	3 ... 36 V
额定工作电压 DC	24 V
40°C时的可接受电流负载	1 A
电泳强度	900 V
防护性接地	还不可获得
电缆长度	5 m
电缆属性	标准
电缆结构	2x0,35
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电气触片	青铜