


气路板模块 CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT

订货号: 550627

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 网格尺寸 | 26 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大阀位数量 | 10 |
| 压力区最大数量 | 2 |
| 破裂压力 | 5 MPa 725 psi |
| 爆破压力 | 50 bar |
| 工作压力 | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | 23 °F...122 °F |
| 环境温度 | 23 °F...122 °F |
| 用于阀安装的最大紧固扭矩 | 1,5 ft-lbf |
| 产品重量 | 25542 oz |
| 管式阀气路板的安装类型 | 带通孔 |
| 阀的安装方式 | 通过内螺纹安装 |
| 气接口, 气口 1 | 3/8 NPT |
| 气接口, 气口 3 | 3/8 NPT |
| 气接口, 气口 5 | 3/8 NPT |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气路板材料 | 精制铝合金 |