


插座接头 KMYZ-4-0.0-B-EX

产品代号: 550806

FESTO

MSZB 和 MSZC 接口的组合



技术参数

特性	值
装配位置	任何
工作电压范围 DC	3 ... 36 V
额定工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	1
防护等级	IP40 to IEC 60529
环境温度	-10 ... 50 °C
授权	Germanischer Lloyd
产品重量	6.5 g
电连接	直角式插头插座 矩形结构, MSZB
导体的额定截面	0.22 ... 0.34 mm ²
安装类型	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PA
卷曲接头的材料信息	青铜