


马达安装法兰

EAMF-A-118A-80G

产品代号: 550989

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
接口代码, 马达输入	80G
接口代码, 联轴器外壳	118A
材料备注	符合 RoHS