

# 电缆

## NESC-C-D1-10-C1

产品代号: 552105  
将被停止供应的产品

用于操作单元 CDSA

将停止供货的产品，  
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
电缆属性	用于静态应用
耐腐蚀等级 CRC	0
防护等级	IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	-40 ... 70 °C
环境温度	-40 ... 70 °C
电缆长度	10 m
电缆接口	Coninvers 插头, 17针 RJ45 插座条 11 针
安装类型	一端带电缆轴套
电缆外套颜色	减小系数
材料备注	符合 RoHS
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)