


齿轮箱

EMGA-60-P-G3-SAS-70

产品代号: 552190

FESTO

适合于伺服马达。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------------|
| 减速机法兰规格 | 60 mm |
| 电机法兰规格 | 70 mm |
| 扭转时的反冲 | 0.17 deg |
| 齿轮箱类型 | 行星齿轮组 |
| 减速比 | 3:1 |
| 最高输入速度 | 13,000 1/min |
| 减速机构的工作 | -25 ... 90 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 防护等级 | IP54 |
| 持续输出扭矩 | 22 Nm |
| 齿轮单元的质量惯性矩 | 0.135 kgcm ² |
| 最高输出扭矩 | 35.2 Nm |
| 最高效率 | 98 % |
| 抗扭力 | 2.3 Nm/arcmin |
| 产品重量 | 900 g |
| 减速机接口, 输出轴 | 60G |
| 减速机接口, 驱动轴 | 70A |
| 材料备注 | 符合 RoHS |