



快速排气阀 SE-1/4

订货号: 552431

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 阀功能 | 快速排气 |
| 气接口, 气口 1 | G1/4 |
| 气接口, 气口 2 | G1/4 |
| 安装方式 | 带通孔 |
| 标准标称流量, 排气 | 1700 l/min |
| 标准标称流量, 气流 6→5 bar | 950 l/min |
| 工作压力 | 0.5 bar...10 bar |
| 环境温度 | -20 °C...75 °C |
| 外壳材料 | 精制铝合金 阳极氧化 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 公称通径 | 8 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -20 °C...75 °C |
| 产品重量 | 250 g |
| 气接口, 气口 3 | G1/4 |
| 密封件材料 | NBR |