

# 光纤电缆

## SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

产品代号: 552820

FESTO

适合于SOE4 光纤单元



## 技术参数

| 特性         | 值             |
|------------|---------------|
| 材料备注       | 含有PWIS 物质     |
| 测量方式       | 对射式传感器        |
| 物体的最小直径    | 0.05 mm       |
| 光纤电缆 - 特性  | 精确度           |
| 工作范围       | 30 mm         |
| 环境温度       | -55 ... 70 °C |
| 规格, 头部     | M3            |
| 光纤电缆长度     | 2 m           |
| 轴套长度       | 40 mm         |
| 最小弯曲半径     | 10 mm         |
| 最大紧固扭矩     | 1 Nm          |
| 外径         | 1 mm          |
| 外壳的材料信息    | 高合金钢, 耐腐蚀     |
| 材料信息, 光纤电缆 | PE            |
| 防护等级       | IP66          |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 1             |