


光纤电缆

SOOC-TB-M4-2-R25-T1

产品代号: 552826

FESTO

适合于SOE4 光纤单元



技术参数

特性	值
材料备注	含有PWIS 物质
测量方式	对射式传感器
物体的最小直径	0.35 mm
光纤电缆 – 特性	高温
工作范围	400 mm
环境温度	-55 ... 115 °C
规格, 头部	M4
光纤电缆长度	2 m
最小弯曲半径	25 mm
最大紧固扭矩	2 Nm
外径	2.2 mm
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 光纤电缆	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1