光纤电缆
SOOC-TB-P-C5-2-R10
产品代号: 552828

适合于SOE4 光纤单元



技术参数

特性	值
材料备注	符合 RoHS
测量方式	叉形光障
物体的最小直径	0.2 mm
光纤电缆 – 特性	叉形光障
工作范围	5 mm
环境温度	-55 ... 70 °C
规格, 头部	矩形 41x15x7 mm 叉形凹陷 5x29 mm
光纤电缆长度	2 m
最小弯曲半径	10 mm
外径	1.25 mm
材料信息，壳体	ABS
材料信息，光纤	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III