


# 转接镜头

## SASF-L1-LS2-M4

产品代号: 552831

FESTO

用于聚焦光点



### 技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP66
环境温度	-30 ... 150 °C
紧固扭矩	-0.2 ... 0.6 Nm
产品重量	0.7 g
镜头元件的功能	调焦 在距离为 10 mm时光点的直径为 0.7 mm 取决于光纤电缆
材料信息, 壳体	铝 阳极氧化处理