


# 精细过滤器 MS9-LFM-1-BUM-DA

订货号: 553012

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 系列                  | MS                               |
| 规格                  | 9                                |
| 结构特点                | 纤维过滤器                            |
| 过滤等级                | 1 µm                             |
| 冷凝水排放装置             | 手动旋转                             |
| 工作压力                | 0 bar...20 bar                   |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| 出口空气纯净度等级           | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| 洁净空气等级的最大标准流量       | 7000 l/min                       |
| 洁净空气等级的最小标准流量       | 350 l/min                        |
| 过滤效率                | 99.99 %                          |
| 最大冷凝容积              | 225 ml                           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 介质温度                | -10 °C...60 °C                   |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                   |
| 储存温度                | -10 °C...60 °C                   |
| 残余含油量               | 0.5 mg/m <sup>3</sup>            |
| 差压显示器               | 画面显示                             |
| 防爆环境温度              | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C               |
| 安装方式                | 要么:<br>管式安装<br>带附件               |
| 安装位置                | 垂直 +/-5°                         |
| 气接口, 气口 1           | G1                               |
| 气接口, 气口 2           | G1                               |
| 外壳材料                | 压铸铝                              |
| 盖子材料                | PA                               |
| 过滤器材料               | 硼硅酸盐纤维                           |
| 碗罩材料                | 精制铝合金                            |

| 特性    | 值      |
|-------|--------|
| 屏幕材料  | PA     |
| 密封件材料 | NBR    |
| 产品重量  | 2000 g |