


精细过滤器 MS9-LFM-N1-BUV-DA

订货号: 553030

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	9
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	1 µm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置, 非锁定式
工作压力	2 bar...12 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
洁净空气等级的最大标准流量	7000 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	350 l/min
过滤效率	99.99 %
最大冷凝容积	225 ml
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
残余含油量	0.5 mg/m ³
差压显示器	画面显示
防爆环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
安装方式	要么: 管式安装 带附件
安装位置	垂直 +/-5°
气接口, 气口 1	1 NPT
气接口, 气口 2	1 NPT
外壳材料	压铸铝
盖子材料	PA
过滤器材料	硼硅酸盐纤维

特性	值
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PA
密封件材料	NBR
产品重量	2000 g