



叉形遮光板 SOOF-P-FL-ST-C80-N

产品代号: 553566

FESTO

聚合体设计结构.



技术参数

特性	值
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料备注	符合 RoHS
测定变量	位置
测量原则	光电元件
测量方式	叉形光障
光的类型	减小系数
物体的最小直径	0.5 mm
环境温度	-10 ... 60 °C
重复精度	0.03 mm
开关输出	NPN
切换元件功能	可切换
迟滞	≤ 0.25 mm
最大切换频率	2,000 Hz
最大输出电流	100 mA
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
残余纹波	10 %
无效电流	30 mA
极性容错保护	用于工作电源接口
电连接	3针 M8x1 插头
尺寸	U形夹 80x55 mm
叉的间隙	80 mm
产品重量	35 g
材料信息, 壳体	PC
工作状态显示	黄色 LED
设定选项	Teach-In
防护等级	IP67
绝缘电压	500 V
电泳强度	0.8 kV
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
污染等级	3