

# 吸附式干燥器 PDAD-09-N3/8

产品代号: 553757  
将被停止供应的产品



FESTO

用于生产干燥和干净的气源。

该产品只可从Festo USA订购

将停止供货的产品，

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
装配位置	水平的 垂直
设计结构	可冷再生型吸收式干燥器
输入压力 1	4 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则 根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU 打印设备指导原则
压力露点	-40 °C
流量下降后的压力露点	-70 °C
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-20 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气，符合 ISO 8573-1: -40°C时 2010 [2:2:2] 压缩空气，符合 ISO 8573-1: -70°C时 2010 [2:1:2]
介质温度	2 ... 50 °C
环境温度	5 ... 50 °C
产品重量	13,000 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	NPT3/8-18
气动连接, 气口 2	NPT3/8-18
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	锻造铝合金