

塑料气管 PLN

订货号: 553850

FESTO



数据表

特性	值
外径	4 mm...16 mm
内径	2.9 mm... 12 mm
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...14 bar
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 含水量符合 www.festo.com 上的制造商合格声明
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-30 °C...80 °C
颜色	蓝色 棕色 黄色 绿色 本色 红色 黑色 银色 白色
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PE