


电接口

CECX-S-2S1

产品代号: 553978

FESTO



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
授权	c UL us - Listed (OL)
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
功耗 5 V	0.4 W
环境温度	5 ... 55 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
相对空气湿度	10 - 95 %
防护等级	IP20
安全等级	III
产品重量	132 g
抗振动能力测试	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震能力测试	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半个正弦)
状态显示	LED (状态)
串行接口, 数字	2
串接口, 类型	RS 232
串行接口, 连接计数	插头 Sub-D 9 针
串接口, 传送率	1200 ... 115200 Bit/s 通过软件可调
串接口, 电绝缘	否