



# 垂直压力切断板 VABF-S1-2-L1D1-C

订货号: 555790

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|--|
| 宽度                  | 54 mm                                  |
| 基于标准                | ISO 5599-1                             |
| 安装位置                | 可选                                     |
| 垂直气动互联              | 替代压缩空气供应 1                             |
| 工作压力                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 入口压力 1              | 0.5 bar...10 bar                       |
| 气源压力 1 MPa          | 0.05 MPa...1 MPa                       |
| 气源压力 1 psi          | 7.25 psi...145 psi                     |
| 标准标称流量              | 1950 l/min                             |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 0 - 无耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 防护等级                | IP65<br>NEMA 4                         |
| 环境温度                | -5 °C...50 °C                          |
| 产品重量                | 1030 g                                 |
| 采用垂直叠加安装            | 安装在气路板上<br>位于单个底座上                     |
| 材料说明                | RoHS 合规                                |
| 外壳材料                | 压铸铝                                    |