


L型快插式螺纹接头,长

QSLF-G1/4-6

产品代号: 556846

FESTO

实心金属, 外六角螺纹, 温度范围最高可达 150°C。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 5 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 密封圈 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 |
| 食品安全 | 按照制造商的声明 |
| 环境温度 | 0 ... 150 °C |
| 授权 | Germanischer Lloyd |
| 最大紧固扭矩 | 15 Nm |
| 产品重量 | 38.5 g |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于6mm 气管外径 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 外壳的材料信息 | 黄铜 镀镍 |
| 螺纹密封的材料信息 | FPM |
| 气管密封的材料信息 | FPM |