


# 塑料气管 PUN-H-4X0,75-BL-500

订货号: 558257

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 外径                  | 4 mm  |
| 流量相关弯曲半径            | 16 mm   |
| 内径                  | 2.6 mm  |
| 最小弯曲半径              | 8 mm  |
| 使用说明                | TPE-U 基于以太网   |
| 气管特征                | 适用于拖链   |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-13.775 psi...87 psi                      |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...6 bar   |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力说明              | 水：与温度相关的工作压力，参见图表，0 - 60°C 时最高 0.3 MPa                            |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)  |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00  |
| 工作介质                | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态，无冰)                      |
| 材料的防火测试             | UL94 HB   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 适用于锂离子电池生产          | 不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈           |
| 洁净室等级               | 静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估                                 |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明   |
| 环境温度                | -35 °C...60 °C  |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.0085 kg/m   |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 4 mm<br>用于倒钩接头内径 3 mm，带管接螺母                              |
| 颜色                  | 蓝色  |
| 肖氏硬度                | D 52 +/-3   |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 气管材料                | TPE-U(PU)   |