


传感器组件 EAPS-R1-25-S

订货号: 558393

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
旋转角度	可调
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	406 g
材料说明	RoHS 合规
固定件材料	精制铝合金 阳极氧化处理
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
传感器支架材料	精制铝合金 阳极氧化处理