


# 快插螺纹接头

## NPQM-D-G38-Q12-P10

产品代号: 558670

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | 标准                           |
| 额定尺寸         | 10 mm                        |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈                          |
| 设计           | 直列式结构                        |
| 包装数量         | 10                           |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1.6 MPa           |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar             |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 232 psi          |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                    |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 环境温度         | -20 ... 70 °C                |
| 额定紧固扭矩       | 9 Nm                         |
| 额定紧固扭矩的公差    | ± 20 %                       |
| 产品重量         | 28.9 g                       |
| 安装类型         | 外六角 SW19<br>内六角A/F 10        |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 G3/8                     |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 12 mm                 |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 壳体     | 镀镍黄铜                         |
| 材料信息, 管密封    | NBR                          |