

L 型快插式螺纹接头 NPQM-LK-G14-Q10-P10

订货号: 558823

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	8.5 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
设计	L 型
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...70 °C
标称扭矩	7.5 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	43.6 g
安装方式	内六角, 规格 5 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/4
气接口, 气口 2	适用于气管外径 10 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜
中空螺栓材料	镀镍黄铜
气管密封件材料	NBR