

# 被动导向轴 EGC-80- -FA

订货号: 558865

FESTO



## 数据表

特性	值
工作行程	50 mm...8500 mm
规格	80
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
最大速度	5 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 I <sub>x</sub> 的第二力矩	844000 mm <sup>4</sup>
区域 I <sub>y</sub> 的第二力矩	1160000 mm <sup>4</sup>
最大力 F <sub>y</sub>	3050 N
最大力 F <sub>z</sub>	3050 N
最大空转运行传输电阻	15 N
最大力矩 M <sub>x</sub>	36 Nm
转动惯量 I <sub>t</sub>	551000 mm <sup>4</sup>
气接口, 夹紧单元	M5
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
盖子型材材料	ABS
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
导向滑块材料	钢
导轨材料	钢
滑块材料	精制铝合金 阳极氧化