


被动式导向轴 EGC-185- -FA

产品代号: 558868

FESTO

带循环滚珠轴承导向, 不带驱动器。



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	50 ... 8,500 mm
尺寸	185
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
最大加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
转动面积矩 2nd 度 lx	23,400E+03 mm ⁴
转动面积矩 2nd 度 ly	27,400E+03 mm ⁴
最大输出力Fy	15,200 N
最大输出力Fz	15,200 N
最大的空位移阻抗	15 N
最大扭矩Mx	529 Nm
转动惯量It	14,100E+03 mm ⁴
夹紧单元上的气接口	M5
材料信息, 型材	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 型材盖	ABS
材料信息, 盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 导向滑块	钢
材料信息, 导轨	钢
材料信息, 滑块	锻造铝合金 阳极氧化处理