


联轴器

EAMC-20-30-6-6

产品代号: 558901

FESTO

适合于悬臂式气缸 EGSA.



技术参数

特性	值
支架直径 1	6 mm
支架直径2	6 mm
尺寸	20
额定长度	30 mm
装配位置	任意
最高速度	9,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	1.06 kgmm ²
可传递扭矩	2.3 Nm
产品重量	20 g
材料备注	符合 RoHS