


平行组件 EAMM-U-A22-70A

产品代号: 559787

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	22
装配位置	任意
最高速度	4,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
质量惯性力矩	10.13 kgmm ²
无负载时的驱动扭矩	0.2 Nm
可传递扭矩	5.5 Nm
产品重量	540 g
材料备注	符合 RoHS