


端板

VABE-S6-2R-N34

产品代号: 560838

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	ISO 5599-2
装配位置	任意
阀岛型号	44
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	336 g
先导气口 12	1/4 NPT
气动连接, 气口 1	3/4 NPT
气动连接, 气口 3	3/4 NPT
气动连接, 气口 5	3/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 端板	压铸铝