


# 端板 VABE-S6-2RZ-N34

订货号: 560840

FESTO



## 数据表

特性	值
基于标准	ISO 5599-2
安装位置	可选
端子类型	44
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	336 g
先导气口 12	1/4 NPT
先导气口 14	1/4 NPT
气接口, 气口 1	3/4 NPT
气接口, 气口 3	3/4 NPT
气接口, 气口 5	3/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
端板材料	压铸铝