

板 VMPAL-EG-QS10

订货号: 560957

FESTO



数据表

特性	值
宽度	20.5 mm
长度	107.3 mm
集成功能	管式排气
阀岛结构	可组合多种规格的阀
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
压力调节范围	0.5 bar...5 bar
入口压力 1	0.5 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	30 g
气接口 3/5 组合	用于气管外径 10 mm
材料说明	RoHS 合规
板材料	PA