


电路连接模块 VMPAL-EVAP-20-1

订货号: 560965

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 阀尺寸 | 20 mm |
| 最大阀位数量 | 1 |
| 最大阀线圈数 | 1 |
| 集成功能 | 阀功能的颜色编码分配 |
| 标称工作电压 DC | 24 V |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 产品重量 | 14 g |
| 外壳颜色 | 灰色 |
| 外壳材料 | PA |
| 材料说明 | RoHS 合规 |